



# Epsilon Vrijloop-trainingsmolen

De **Epsilon** Vrijloop-trainingsmolen is door het unieke design een zeer solide molen. De **Epsilon** vraagt een geringe investering.



U kunt met een gerust hart genieten, terwijl uw paarden veilig getraind worden in de molen.

- Direct slipvrij aangedreven
- Onderhoudsarme aandrijving
- Afgeschermdde aandrijfunit
- Solide uitvoering
- Energiezuinig ca. 0.5 kWh
- Interactieve vakselectie
- Lichtgewicht drijfhekken met vrije beenruimte
- Eenvoudig te bedienen besturingskast

INNOVATION - QUALITY - SERVICE



Opties



# EPSILON

EPSILON

# Epsilon Vrijloop-trainingsmolen



## Technische specificaties:

### Vrijloop-Trainingsmolen

Buiten diameter	12-20 meter
Aantal vakken	3 / 4 / 5 / 6 / 8 stuks
Aandrijving	Direct aangedreven
Voeding besturingsunit	230 Volt - 50 Hz. ; lichtnet
Energie verbruik	0,5 kWh
Conservering	Volbad verzinkte constructie delen volgens NEN-EN-ISO 1461-99
Bevestiging materiaal	Volgens DIN / ISO norm, Minimale klasse 8.8, Elektrolytisch verzinkt
Spankabels	Verzinkte Staalkabel met staalkern
Drijfhekken uitvoering	Aluminium lichtgewicht, vrij beweegbaar
	evt. met schrikstroom
Drijfhek breedte	2,0 meter
Drijfhek hoogte	2,0 meter
Looppad cq hoefslag breedte	2,5 meter
Schrikstroomapparaat	optioneel

### KYLIX stap kast

De KYLIX stap kast is ontworpen om uw paard veilig en adequaat te kunnen voorzien van een gecontroleerde, natuurlijke, dagelijkse beweging in de KYLIX vrijloop-trainingsmolen. De KYLIX stap kast is eenvoudig te bedienen en direct klaar voor gebruik.

### Stap besturing

Looptijd	Links- en rechtsom
Snelheid (stap)	5 minuten, per draairichting
Behuizing besturingskast	6* km/uur
Buitenkast	Polyester IP65
Conform	Optioneel mogelijk
Bijzonderheden	CE normering
	de stap kast wordt standaard meegeleverd

### KYLIX Programmeerbare stap draf kast

De KYLIX programmeerbare stap-draf kast is het betrouwbare brein van uw KYLIX vrijloop-trainingsmolen, deze zorgt ervoor dat uw paarden optimaal en veilig getraind worden. Standaard bevat de KYLIX programmeerbare stap-draf kast een aantal voorgeprogrammeerde trainingssessies, die zonder enige moeite naar eigen wens eenvoudig en snel te wijzigen zijn. De KYLIX programmeerbare stap-draf kast kan optioneel uitgevoerd worden met een aan/uit toets voor het schrikstroom-apparaat.

### Stap / draf besturing

Looptijd	Links- en rechtsom (variabel in te stellen in elke programmastap)
Snelheidsbereik	1 tot 20 minuten, per programma-stap variabel in te stellen
Aantal Trainingssessies	4 tot 18* km/uur, per programma-stap variabel in te stellen
Aantal programma stappen	6 Trainingssessies vrij programmeerbaar
	10, onbeperkt instelbaar inclusief maximale draftijd beveiliging.
Uitlezing	Snelheid en trainingstijd
Vakselectie	Interactieve vakselectie
Behuizing besturingskast	Polyester IP65
Conform	CE normering
Bijzonderheden	Optioneel



Newtonstraat 3B  
7651 AP Tubbergen

Postbus 45  
7650 AA Tubbergen

T. 0546 - 577305

F. 0546 - 570300

E-mail [info@kylix.nl](mailto:info@kylix.nl)  
[www.kylix.nl](http://www.kylix.nl)



# EPSILON